

Artikelnummer: 132791

Kurzbeschreibung: Lekbak AW 60-2/M groen RAL6011

Langbeschreibung: Lekbak AW-60, Volume opvangbak 65 l, met rooster: [ul] opslag en afvullen van max. 4 vaten a' 60 liter, ook met kleine containers te combineren geschikt voor: ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorie 1-3 en oppervlaktewater-verontreinigende vloeistoffen van de GHS-categorie 1-4 gelakt of verzinkt vlg. EN ISO 1461 opvangvolume: 65 l constructie van 3 mm plaatstaal onderrijhoogte 100 mm met verzinkt rooster bouwhoogte 125 mm afm.: b 900 x l 800 x h 220 mm gewicht: gelakt 46 kg / verzinkt: 49 kg[ul]

