



SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU20-P6+A2+4D, BU-TYPE C0, PUSH-IN KLEMMEN, MIT 2 AUX-KLEMMEN, NEUE LASTGRUPPE, BXH: 20MMX117MM

Produkttyp-Bezeichnung	
Vorsorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V; 30 V
Nennwert (AC)	230 V; 110 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C für die jeweilige Versorgungsnennspannung
Stromtragfähigkeit	
bis 60 °C, max.	10 A
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	Ja
zwischen Prozessklemmen und Versorgungsspannung	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 3250 V
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	117 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	47 g
letzte Änderung:	12.03.2015