



Beschrijving:

Waterjerrycan ECO 12 l met uitloopbuis, natuurlijke kleur uit breukvast polyethyleen (HD-PE)

- voorzien van een uitloopbuis (art.-nr. 819704)
- onverliesbare ECO-schroefdop ET-231610, blauw
- compact stapelbaar
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- op aanvraag: Branding, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aflaatkraan PROFI (art.-nr. 550300)
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=160 mm b=breedte=290 mm h=hoogte=331,5 mm

Informatie:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 817400 |
| GTIN | 4007228817409 |
| Douanetarief | 39233090 |
| Verpakkingseenheid (PU) | 5 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Kleur | natuurlijk |
| Volume in L | 12 |
| Gewicht (kg) | 0,48 |
| D x B x H (mm) | 160 x 290 x 332 |

Buitenverpakking

| | |
|-------------------|------------------------|
| Inhoud in stukken | 5 |
| D x B x H (mm) | 795 x 290 x 335 |

| | |
|--------------------|------------|
| Brutogewicht VE kg | 2,4 |
|--------------------|------------|

Pallet

| | |
|------------------|-------------------------|
| Aantal kartonnen | 24 |
| Aantal lagen | 6 |
| D x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 2,16 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Kartonnen dozen per laag | 4 |
| Gewicht (kg) | 77,6 |