

Datenblatt Art. 918.203

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

USB Anschlusskabel USB 3.1 Typ C 1m

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Übertragungsrate	10Gb	Transmission rate	10Gb
Leistung	PD 100 W	Power	PD 100 W
Isolationswiderstand	10MΩ MIN /DC300V/10ms	Insulation resistance	10MΩ MIN /DC300V/10ms
Leitwiderstand	2Ω MAX	Conductor resistance	2Ω MAX

Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	1,0 m	Length (L)	1,0 m
Mantelisoliation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisoliation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour sheath insulation	black
Leitungsquerschnitt	1P 34AWG 4C 32AWG 1P 32AWG 4C 24AWG	Wire cross section	1P 34AWG 4C 32AWG 1P 32AWG 4C 24AWG
Außendurchmesser	4.2 mm	Outer diameter	4.2 mm
Seite 1 Stecker	USB 3.1 Typ C Gen 2	Side 1 Plug	USB 3.1 Type C Gen 2
Farbe Stecker	schwarz	Colour plug	black
Seite 2 Stecker	USB 3.1 Typ C Gen 2	Side 2 Plug	USB 3.1 Type C Gen 2
Farbe Stecker	schwarz	Colour plug	black
Material	TPE Quilt	material	TPE Quilt
Max. Leistung	100W	Max. power	100W
Max. Datenübertragungsrate	10Gbit/s	Max. Transmission speed	10Gbit/s
Lieferumfang 1x Anschlusskabel Type-C TO C		Scope of delivery 1x Connection cable Type- C TO C	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Betrieb und Lagerung	0°C-60°C		
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

