

# ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, weiss

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 26.11.0337    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 26.11.0337    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990198481 |



## ROLINE Keystone in Kat.6A Qualität für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken mit einer Bandbreite von 500 MHz - jetzt in besonders schmaler Bauform

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0357 in schwarz, alternativ auch 26.11.0356 in lichtgrau) eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme (25.16.8579) zur Anschlussdose.
- Die ROLINE Kat.6a/Class EA 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6a/Class EA Links

### Technische Daten

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Hersteller           | ROLINE               |
| Produktgruppe        | Anschluss technik TP |
| Produkttyp           | RJ45 Keystone Jack   |
| Farbe                | weiß                 |
| Schirmungstyp        | ungeschirmt          |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Anschluss Verlegekabel | Krone LSAplus       |
| Belegung               | EIA/TIA 568A & 568B |
| Steckrichtung          | gerade              |
| Höhe                   | 22 mm               |
| Breite                 | 17 mm               |
| Tiefe                  | 38 mm               |
| Gewicht                | 7.8 g               |
| Verpackungshöhe        | 20 mm               |
| Verpackungsbreite      | 70 mm               |
| Verpackungstiefe       | 120 mm              |
| Paketgewicht           | 0.02 kg             |