

ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 32 HE, 600x800 BxT Glastür schwarz

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.21.0226 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.21.0226 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049602298 |



ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Pro 32 HE 600x800 BxT Glastür schwarz

Die Netzwerkschränke der ROLINE Pro Serie wurden entwickelt, um eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung zu ermöglichen. Mit Bürsteneinlässen im Dach- und Bodenbereich (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), einem aufschiebbaeren Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE) bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), vervollständigen das Design. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen verbessert die Luftzirkulation und ermöglicht eine einfache Installation eines Lüftermoduls. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Die Schränke sind bei Bedarf auch vollständig zerlegbar.

Technische Daten

| | |
|---------------|-------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | 19"/-10"-Schränke |

| | |
|--------------------------------|---|
| Produkttyp | 19"-Standschrank |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 32 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz für Profil-Halbzylinder, 2x Schlüssel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Anleitung |
| Höheneinheiten | 32 HE |
| Unterstützte Mindest-Racktiefe | 560 mm |
| Unterstützte Maximal-Racktiefe | 740 mm |
| Lieferzustand | komplett montiert |
| Materialgruppe | Stahl |
| Wandmontage möglich | nein |
| Justierfüsse | ja |
| Maximale Tragkraft | 600 kg |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Schalldicht | nein |
| Fronttür | Glastür |
| Rackschienen | ja |
| Seitenwände enthalten | ja |
| Abnehmbare Seitenwände | ja |
| Abnehmbare Vordertür | ja |
| Abnehmbare Hintertür | ja |
| Belüftung | passiv |
| RAL-Farbe | RAL 9005 Tiefschwarz |
| Höhe | 1609 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Gewicht | 70 kg |