

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/11 P

Arbeitsdruck 110 bar, Fördermenge
490 l/h, temperaturbeständig bis 60
°C

Artikelnummer: 159566



KÄRCHER

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/11 P











Hochdruckreiniger

- mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Powerdüse
- Arbeitsdruck 110 bar
- Strahlrohr aus Edelstahl
- drehbar
- Strahlrohr 850 mm lang
- Hochdruckschlauch 10 m lang
- Behälter aus Kunststoff
- mit Tragegriff
- max. Druck 160 bar
- Pumpe mit automatischer Druckentlastung
- Fördermenge 490 l/h
- temperaturbeständig bis 60 °C
- Unterbau Rollen
- für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 904 x 351 x 312 mm
- max. Nutzungsdauer 1 h
- Gewicht 22,8 kg

Technische Details





Reinigungsart	nass	Material Strahlrohr	Edelstahl
Reinigungstyp	Hochdruckreiniger	Strahlrohrlänge	850 mm
Reinigungsmaschine Ausstattung	Handspritzpistole, Strahlrohr, Powerdüse	Strahlrohr Funktion	drehbar
Akkubetrieb	nein	Schlauchlänge	10 m
Druck	160 bar	Höhe	904 mm
Arbeitsdruck	110 bar	Breite	351 mm
Temperatur bis	60 °C	Tiefe	312 mm
Fördermenge	490 l/h	Nutzungsdauer	1 h
Anschlussleistung	230 V	Unterbau	Rollen
Material Behälter	Kunststoff	Gewicht	22,8 kg

Zubehör

119447		Powerdüse, Düsengröße 40, Spritzwinkel 40°, Flachstrahl
119489		Düsenverschraubung, für Hochdruckreiniger, Anschluss M18x1,5mm/M22x1,5mm
119490		Schlauchverbinder, für Hochdruckreiniger, Anschluss 2x M22x1,5 mm, mit Gummischutz, aus Messing
119537		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 1050 mm lang, unter Druck drehbar
119538		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 1550 mm lang, unter Druck drehbar
119539		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 2050 mm lang, unter Druck drehbar
119540		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 850 mm lang, unter Druck drehbar
119544		Nassstrahleinrichtung für Hochdruckreiniger, mit Mengenregulierung
119547		Nassstrahleinrichtung für Hochdruckreiniger
119576		Dreckfräser, Düsengröße 40, rotierender Punktstrahl, max. Druck 300 bar, max. Temperatur 85 °C, aus Keramik

119603		HD-Pistole, max. Druck 300 bar, max. Temperatur 155 °C, mit Softgrip
119649		Rohrreinigungsdüse, Düsengröße 55, 3x30° nach hinten, Anschluss R 1/8"
119807		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 10 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Drehkupplung
119814		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 15 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Drehkupplung
119816		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 10 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Handverschraubung und Knickschutz
119817		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 20 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Drehkupplung
119818		Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 20 m, Anschluss R 1/8"
119820		Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 30 m, Anschluss R 1/8"
119821		Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 20 m, Anschluss R 1/8"
119822		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 20 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Knickschutz

Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
142447		Schnellverband, wasserabweisend und elastisch, Länge x Breite 7000 x 30 mm, blau
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel