

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 300 kg, Durchmesser 160 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243526

### Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 300 kg
- Durchmesser 160 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Edelstahl
Traglast	300 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Polyurethan	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	160 mm	Länge Nabe	59 mm
Material Felge	Polyamid	Gewicht	1,56 kg

