

Streuwagen Mit Edelstahl-Schubstange

Mit praktischem Mengenregler für die schnelle und gleichmäßige Verteilung unterschiedlicher Streugüter, auch als Düngewagen oder zum Rasen einsäen geeignet.

- Behälter aus Polyethylen, Farbe gelb
- Gummiräder mit Luftbereifung und klappbarem Stützfuß
- Streubreite bis 4 Meter bei 6 Streustufen
- Abdeckplane für die Behälter als Zubehör



Inhalt 20 Liter

Inhalt 35 Liter

Inhalt 50 Liter

Inhalt Liter	20	35	50
Material Gestell	Composite-Kunststoff	Composite-Kunststoff	Edelstahl
Streuwagen	148603	148604	530268
	---	---	---
Direkt mitbestellen			
Abdeckplane	500443	500445	530269
	---	---	---

Streuwagen Mit Deichsel

Geeignet für Salz und Sand, zum Anhängen an Gabelstapler oder kleine Schlepper. Der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder.

- Behälter aus Stahlblech, Lackierung feuerrot RAL 3000
- Hebel zum Einstellen der Streubreiten eng oder breit und nach links oder rechts
- Streubreite 1-6 m

Kleine Ausführung

- Behälterinhalt 105 Liter, Traglast 135 kg
 - Vollgummibereifung
 - Gewicht 28 kg
- | | | |
|-------------------|--------|-----|
| Streuwagen | 202062 | --- |
| Abdeckplane | 202845 | --- |

Große Ausführung

- Behälterinhalt 260 Liter, Traglast 340 kg
 - Luftbereifung
 - Gewicht 84 kg
- | | | |
|-------------------|--------|-----|
| Streuwagen | 531814 | --- |
| Abdeckplane | 531815 | --- |



Schneeschieber Leichte Ausführung

Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken, gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

- Aus gekantetem Stahlblech, Lackierung in gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Räumschild 1-fach nach links und rechts verstellbar
- Gummischürfleiste angeschraubt, schnell wechselbar
- Gabelquerschnitt 150 x 50 mm, Gabelabstand 420 mm



Schildbreite mm		1500	1800
lackiert	Gewicht kg	120	129
		529936	531816
		---	---
verzinkt	Gewicht kg	129	140
		529946	531817
		---	---

Schneeschieber Massive Ausführung

Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken, gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

- Aus gewalztem Stahlblech, mit rückseitigen Profilverstärkungen, Lackierung gelborange RAL 2000
- Räumschild 2-fach links und rechts verstellbar
- Schürfleiste angeschraubt, schnell wechselbar



Schildbreite mm		1500	1800	2100	2400
Gabelquerschnitt mm		150 x 50	150 x 50	210 x 70	210 x 70
mit Gummi	Gewicht kg	172	184	236	252
	-Schürfleiste	202051	202052	202053	202054
		---	---	---	---
mit Polyurethan	Gewicht kg	169	181	232	248
	-Schürfleiste	202055	202056	202057	202058
		---	---	---	---