

**Artikelnummer:** 42092

**Kurzbeschreibung:** Clippy Kunststoffbodenrost, gelb

**Langbeschreibung:** Kunststoffbodenrost Clippy Classic: Mit Clipverbindung aus Hochdruckpolyethylen, rostet und fault nicht. Hervorragende Widerstandskraft, ideal für die Industrie. Durch Bodenabstand von 25 mm fu sswarm und fu sstrocken. Clippy-Roste lassen sich einfach zusammenstecken und in kürzester Zeit verlegen, ebenso schnell wieder zerlegen und stapeln. Zur Reinigung werden sie einfach abgespritzt - das Wasser läuft seitlich ungehindert ab. Weitgehend säurefest und stromisolierend. Thermische Belastbarkeit: bis ca. 70-Grad C Belastbarkeit: 30.000 kg/qm (gleichmä ssig verteilte Last) Entflammverhalten (DIN 4102) Klasse B2 Gewicht: ca. 760 g/Stück Maße: L 500 x B 500 x H 25 mm 20 Stück = 5 qm = 1 Paket



**EAN/GTIN:** 609613619670