

Artikelnummer: 882682

Kurzbeschreibung: Plattformwagen mit Schiebegriff, Ladefläche 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Plattformwagen mit Schiebegriff, Tragkraft 250 kg: Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr. Ladefläche aus MDF-Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, grau, rollengelagert. Eine Lenkrolle ist mit Radfeststeller gemäß EN 1757-3 ausgestattet. Zerlegte Anlieferung, leichte Montage. Farbe: Rot (RAL 3002) Tragkraft: 250 kg Raddurchmesser: 125 mm Ladefläche: L 1000 x B 600 mm Außenmaße: L 1050 x B 600 x H 880 mm

EAN/GTIN: 4250510802670

