

AXOR Uno

4-Loch Wannenrandarmatur mit Zerogriffen

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45444250**



Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Stabhandbrause, Secuflex Schlauchgarnitur, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 152 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- P-IX 18455/IOC


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Uno
4-Loch Wannenrandarmatur mit Zerogriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45444250**



Durchflussdiagramm

