

fetra **chariot-armoire** **GREY EDITION**

force 400 kg, plateforme en bois, plateau longueur x largeur 985 x 590 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035/RAL7016, soubassements : 1 armoire, 4 tiroirs, rebord antichute, hauteur x longueur x largeur 995 x 1080 x 590 mm, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215355

fetra Chariot bloc-coffre GREY EDITION

Force 400 kg

chariot-armoire






- force 400 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 985 x 590 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035/RAL7016
- structure en tôle d'acier
- soubassements : 1 armoire, 4 tiroirs, rebord antichute
- 1x105 mm/2x160 mm/1x210 mm
- verrouillable avec serrure à cylindre
- hauteur x longueur x largeur 995 x 1080 x 590 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes

- roulettes pivotantes à freins
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	hauteur	995 mm
type de chariot	chariot-armoire	longueur	1080 mm
charge	400 kg	largeur	590 mm
longueur de plateau	985 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	590 mm	Ø de roue	160 mm
équipement chariot	1 armoire, 4 tiroirs, rebord antichute	roulement	roulement rainuré à billes
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type tablette/niveau	tablette en acier	livraison	démonté
charge par niveau	80 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de tiroirs	4 pièce	matériau	tôle d'acier
nombre x hauteur tiroirs	1x105 mm/2x160 mm/1x210 mm	poignée	1 pièce
Largeur de tiroir	280 mm	disposition des roues	rectangulaire
profondeur de tiroir	470 mm	surface	finition peinture époxy
capacité de charge de tiroir	35 kg	couleur	RAL7035/RAL7016
armoire	1 pièce	exécution surface d'appui	bord de déroulement
type de porte	porte à battants	norme	EN 1757-3 (frein)
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	10 années
matériau de plateforme	bois	Poids	67 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

