

jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier, capacité 20 l, hauteur x largeur x profondeur 271 x 308 x 528 mm, coupe-flammes intégré, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236239

jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier
- capacité 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 271 x 308 x 528 mm
- verrouillable avec doseur de précision
- coupe-flammes intégré
- compensation de surpression automatique
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- avec robinet de dosage de précision
- avec Poignée de transport
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptier de sécurité	profondeur	528 mm
type de réceptier	bidon	fermeture	doseur de précision
type de jerrycan	jerrycan de transport	coupe-flammes	oui
capacité	20 l	compensation de vide / surpressi	oui
considération comme	combustibles agressifs	Expiration	avec robinet de dosage

matière dang		de précision	
matériau	acier	équipement conteneur pour produit	anneau de protection plastique sur le pourtour
surface extérieure	galvanisé // revêtu	poignée	Poignée de transport
couleur extérieure	jaune	joint	NBR
hauteur	271 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
largeur	308 mm	Poids	4,1 kg