

C+P

armoire vestiaire Z

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 8 compartiment(s), largeur compartiment 150 / 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement pieds en plastique, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

Clanic+



Numéro d'article: 259573



armoire vestiaire Z

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- 8 compartiment(s)
- largeur compartiment 150 / 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame





composée de pliages, d'entretoises et d'espaces






- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement pieds en plastique
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

convient pour (application)	Solution de gain de place	équipement armoire	Tringle, crochet
type de meuble	armoire	tringle à vêtements	oui
type d'armoire	armoire vestiaire	patère	3 pièce
compartiments	8 pièce	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
hauteur	1950 mm	Butée de porte	double face
largeur	1200 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
profondeur	500 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
largeur de compartiment	150-300 mm	installation	paroi
soubassement	pieds	livraison	livré monté
hauteur du châssis	100 mm	garantie	10 années
verrouillable	oui	couleur de soubassement	gris clair // RAL7035
système de fermeture	Serrure à penne rotatif	aération	Corps et face avant
matériau	acier	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
matériau de finition	soudé	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Amortissement de porte	oui
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
surface de corps	thermolaqué	Poids	66,7 kg
surface de face avant	thermolaqué		

Accessoires

271467		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271474		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272049		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier

272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272058		pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable