



SALADETTE KBS 903

Saladette mit drei Türen für 4x GN1/1

Artikel-Nr.: 300116



© KBS Kältetechnik GmbH

Breite	1365 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	38 °C
Bruttoinhalt	400,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	230 Watt
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen
Wandstärke Isolierung	30 mm
Energieverbrauch	6,00 kWh/24 Std
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1 Einschub
Bruttogewicht	130 Kg

Katalogtext

- CNS 18/10
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung

- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Rädersatz für KBS 902 und 903
Artikel-Nr.: 999017

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355
Artikel-Nr.: S90023

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
Artikel-Nr.: S90022

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
Artikel-Nr.:

Sonstiges

