


## ASSMANN Netzanschlusskabel

AK-440109-008-S  
EAN 4016032322757



**Netzanschlusskabel, CEE 7/7 (Typ-F) 90° gew.- C13 St/Bu, 0,75m, H05VV-F3G 0.75qmm, sw**

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das Hausstromnetz (Steckdose).

**Entspricht den deutschen Richtlinien**

- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen

- Schirmung: ungeschirmt
- Sortiment: Geräteanschlusskabel
- Länge: 0,75 m
- Verpackung: Polybag
- Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
- Anschluss 2: IEC C13, Buchse
- Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
- Strombelastbarkeit: 250V/10A
- Kabel-Norm: H05 VV F3G
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	70	14,70	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	2,10	12,00	23,00	34,00	9.384,00
Einzel-VPE	1	0,21	2,50	15,00	22,00	825,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,19	5,50	9,00	7,00	346,50

**Weitere Anwendungsbilder:**

