

Termékinformációk

26 21 200

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745



- **Elasztikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Csavarodásálló, elasztikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- 40° lesarkított pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	26 21 200
EAN	4003773022848
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	171 g
Méret	200 x 47 x 13 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Fogófelület hossza (L4)	23,0 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

