


Productinformatie

48 41 J31

Precisie-borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 D



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
- Instelling door middel van zeskantschroef
- Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- 90° afgeschuinde toppen
- Met openingsbegrenzer voor een montage volgens DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	48 41 J31
EAN	4003773079590
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	265 g
Afmetingen	210 x 45 x 13 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 40 – 100 mm
Punten (diameter)	Ø 2,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen