

## Información sobre productos

# 74 22 200 T

## Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749



- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- La cabeza en ángulo de 12° ofrece espacio para agarrar
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	74 22 200 T
EAN	4003773080107
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	305 g
Dimensiones	200 x 56 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

