

Information produit

83 10 015

Clé serre-tubes 90°

DIN 5234

- Modèle suédois
- Mâchoires coudées à 90°
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

| | |
|----------------|--------------------------|
| Réf. | 83 10 015 |
| EAN | 4003773014195 |
| Pince | revêtement poudre, rouge |
| Poids | 1.415 g |
| Dimensions | 420 x 67 x 24 mm |
| Norme | DIN 5234 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Écartement | 60 mm |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 2 3/8 pouces |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 60 mm |
| Capacité pour écrous, ouverture | 60 mm |
| Diamètre intérieur en pouces | Ø 1 1/2 pouces |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

