

Broszura informacyjna

83 10 030

Klucz nastawny do rur 90°

DIN 5234

- Wzór szwedzki
- Szczęki wygięte pod kątem 90°
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 10 030
EAN	4003773022329
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	3.433 g
Wymiary	650 x 96 x 25 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	110 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 4 3/8
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 110 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	105 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 3 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

