

Productinformatie

87 02 300 T

KNIPEX Cobra®

Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

| | |
|--------------------|---|
| Artikel-nr. | 87 02 300 T |
| EAN | 4003773080169 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Benen | met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen |
| gewicht | 600 g |
| Afmetingen | 300 x 64 x 25 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|--|---------|
| Instelposities | 30 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 2 3/4 |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 60 mm |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 70 mm |
| Valbeveiliging | ja |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



