

Información sobre productos

99 00 300 EAN

Tenaza rusa (tenaza rusa)

DIN ISO 9242

- Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación: rápida, fiable y económica
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	99 00 300 EAN
EAN	4003773034117
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Peso	510 g
Dimensiones	300 x 48 x 24 mm
Norma	DIN ISO 9242
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,1 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,8 mm
Longitud de la cuchilla mm	25,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



