

Artikelnummer:
28407

EAN-Nummer:
4000870284070



Name
LED Vintage Rustika 4W E27 230V Gold 1700K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Leistungsfaktor	0,4
Entspricht Glühlampe	25 W
Nennlichtstrom	250 lm
Lichtstromwinkel	360 °
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4,4 W
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	80 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	85 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.700 K
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht netto	30 g
Stromstärke	32 mA
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4,4 W
Gewicht brutto	79 g
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein
Bauform	Speziallampen

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	8 x 16,7 x 8,1 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Abmessungen

Höhe	145 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	145 x x mm
Durchmesser	64 mm



Paulmann
28407

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.