

**fetra**

## **chariot à plateaux SUPER-MULTIVARIO**

force 1200 kg, avec 4 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
700 mm, plateau(x) en  
contreplaqué, châssis avec finition  
époxy résistante aux chocs et aux  
rayures en RAL5007 bleu brillant,  
roues avec bandage élastique

**Numéro d'article: 119004**



**fetra**  
Transportgeräte



## **fetra Chariot à plateaux SUPER-MULTIVARIO**

### **Force 1200 kg**

chariot à plateaux

- force 1200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur 1800 mm
- plateau(x) en contreplaqué
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- roues avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot à plateaux	pneumatique	élastique
longueur de plateau	1000 mm	Diamètre de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement à billes
hauteur	1800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	4 pièce	conducteur d'électricité	non
charge	1200 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	contreplaqué	disposition des roues	rectangulaire
surface plateau(x)	un côté antidérapant	surface	finition peinture époxy
exécution plateau(x)	imperméable	couleur	bleu brillant // RAL5007
rehausses	aucune	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé		1 pièce
norme européenne	non	Poids	101 kg
alignement de niveaux	droit		

## Accessoires

119134		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1000 x 700 mm, en bois, avec surface en contreplaqué antidérapant
119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158815		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal