

Hymer optrekladder SC 40

2 x 20 sporten met profiel, balklengte
5,79 - 10,26 m, tweedelig, van
aluminium

Artikelnummer: 147658



Hymer Optrekladder SC 40

optrekladder

- 2 x 20 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 10,45 m
- balklengte 5,79 - 10,26 m
- breedte 355 mm
- tweedelig
- wandwielen voor eenvoudig uitschuiven
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 30,4 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder functie	wandwielen voor eenvoudig uitschuiven
laddertype	optrekladder	onderbouw	dwarstraverse
materiaal	aluminium	gebruik	eenzijdig
lengte paal	5,79-10,26 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	10,45 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 20	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	norm	DIN EN 131
breedte	355 mm	garantie	10 jaar
breedte dwarstraverse	1,2 m	gewicht	30,4 kg
ladder uitvoering	tweedelig		