

## onderwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, laadhoogte 700 mm, platform open, platform met 4 stapelhoeken als opzethulp, onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem



**5** YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 157843

## Onderwagen

### draagvermogen 500 kg

onderwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 700 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform met 4 stapelhoeken als opzethulp
- staalconstructie, met slijtvaste kunststof coating
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type roller	onderwagen	wiel-Ø	160 mm

draagvermogen	500 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
euronorm	ja	hoogte	775 mm
laadhoogte	700 mm	lengte	1220 mm
lengte laadvlak	1200 mm	breedte	820 mm
breedte laadvlak	800 mm	materiaal	staal
platform	open	oppervlak	kunststof coating
laadvlak uitrusting	4 stapelhoeken als opzethulp	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
stuurstang	als accessoire (niet inbegrepen)	garantie	5 jaar
banden	massief rubber	gewicht	35 kg
wiellager	kogellager		

## Gerelateerde Producten

157850



duwbeugel voor palletonderstel, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw