

fetra

Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 450 mm, hauteur de charge 195 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7015 gris ardoise, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 158740

fetra Chariot à timon ESD

Force 250 kg

Chariot à timon

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 450 mm
- hauteur de charge 195 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7015 gris ardoise
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes de précision
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | châssis roulant | barre directrice | oui |
| type de rouleur | Chariot à timon | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|
| charge | 250 kg | pneumatique | TPE |
| norme européenne | non | roulement | roulement à billes de précision |
| hauteur de charge | 195 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| longueur de plateau | 600 mm | Ø de roue | 125 mm |
| largeur de plateau | 450 mm | surface | finition peinture époxy |
| matériau de plateforme | bois | garantie | 10 années |
| nombre de plateaux | 2 pièce | couleur | gris ardoise // RAL7015 |
| matériau | acier | Poids | 295 kg |
| matériau de finition | soudé | | |

Accessoires

158816



support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm