

PE-kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 925 x 1560 x 1145 mm, inhoud 0,75 m³, draagvermogen 250 kg, in blauw, onderbouw Wielen



Artikelnummer: 236033

PE-kiepwagen

- hoogte x lengte x breedte 925 x 1560 x 1145 mm
- hoogte stortkant 560 mm
- inhoud 0,75 m³
- draagvermogen 250 kg
- Kantelfunctie handmatig met wielas
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in blauw
- onderbouw Wielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met polyamide-banden
- gewicht 65 kg

Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	0,75 m ³	gelijkvloerse leging	ja
hoogte	925 mm	onderbouw	Wielen
lengte	1560 mm	kleur	blauw
breedte	1145 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	250 kg	banden	polyamide
hoogte storkant	560 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal	polyethyleen	wieluitrusting	wielen met rem
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	gewicht	65 kg
wandconstructie	gesloten		