

station de nettoyage

bio-x C100 XL

contenance 100 l, surface de travail
H x l x P 990 x 1450 x 900 mm, force
250 kg

Numéro d'article: 236283



station de nettoyage

- table de nettoyage
- pour dégraissage sans solvants de pièces
- contenance 100 l
- surface de travail H x l x P 990 x 1450 x 900 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 1025 x 1600 x 1050 mm
- force 250 kg
- en polyéthylène
- table équipée de première recharge de nettoyant et 2 pinces de nettoyage
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- avec fourreaux pour fourche
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de stockage de bac de dégraissage

profondeur 1050 mm

produits dan			
type de nettoyage	station de nettoyage	charge	250 kg
type de table	table de nettoyage	contenance	100 l
convient pour (application)	dégraissage sans solvants de pièces	équipement table	première recharge de nettoyeur et 2 pinceaux de nettoyage
matériau	polyéthylène	alimentation	230 V
couleur	gris/bleu	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
hauteur de la surface de travail	990 mm	roulant	non
largeur surface de travail	1450 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
profondeur de surface de travail	900 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	1025 mm	garantie	10 années
largeur	1600 mm	Poids	175 kg