

Cascoo ESD-inbouwwiel



draagvermogen 140 kg, met massief rubber-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, velg van staal

Artikelnummer: 243637



ESD-inbouwwiel

- draagvermogen 140 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 200 mm
- naaf met rollager
- velg van staal
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	rollager
roltype	transportapparaatwielen	elektrisch geleidend	ja
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	140 kg	draadvangkappen	nee
banden	massief rubber	naaflengte	59 mm
wiel-ø	200 mm	gewicht	1,93 kg
materiaal velg	staal		

