

## Krause

### vouwtrapje

STABILO® Professional

bordes hoogte 500 mm, trap  
eenzijdig, 2 treden met antislipprofiel  
(incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 244208




10  
YEARS  
WARRANTY



vouwtrapje




- bordes hoogte 500 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,5 m
- trap eenzijdig
- 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 370 x 230 mm
- Plaatsbesparend vouwbaar
- van aluminium
- Antislip voetdoppen aan het balkeinde
- gewicht 4,8 kg
- kwaliteitsgarantie conform EN 14183
- TÜV getest
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	vouwtrapje	leuning	nee
materiaal	aluminium	diepte trede	230 mm
gebruik	eenzijdig	breedte treden	370 mm
hoogte sokkel	500 mm	ladder uitrusting	zonder
treden aantal	2	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	treden met antislipprofiel	onderbouw	Antislip voetdoppen
werkhoogte	2,5 m	norm	EN 14183
in-/uitklapbaar	ja	certificering	TÜV getest
klapfunctie	Plaatsbesparend vouwbaar	garantie	10 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	4,8 kg

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen