

Scangrip hand-floodlight MULTIMATCH R

Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde, met draaggreep en 2 ingebouwde magneten, straalhoek 100 °, met accu

Artikelnummer: 254579

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



hand-floodlight

- Geschikt voor automobielbranche
- ideaal voor het opsporen en aangeven van verffouten
- hoogte x breedte x diepte 155 x 165 x 64 mm
- Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde
- met draaggreep en 2 ingebouwde magneten
- brandduur 3,5 h
- straalhoek 100 °
- in 5 trappen dimbaar
- 180° zwenkbaar
- oplaadtijd 3,5 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdompelen
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	oplaadtijd	3,5 h
type lamp	hand-floodlight	lamp uitrusting	draaggreep, magneten
geschikt voor (branches)	automobielbranche	lampkop uitvoering	180° zwenkbaar
geschikt voor (gebruik)	opsporen van verffouten	lamp functie	in 5 trappen dimbaar
type lamp	COB-LED	hoogte	155 mm
brandduur	3,5 h	breedte	165 mm
lichtstroom	120-1200	diepte	64 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	100 °	ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
spanningsverzorging	accu	garantie	3 jaar
accutype	lithium-ionen	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen accu	5,4 Ah	gewicht	0,9 kg