

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 340075



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details



transporttechniek	rollen	totale hoogte	195 mm
	roltype	transportapparaatwielen	naaflengte 60 mm
	bouwmodel	zwenkwiel	naafboorgat 20 mm

draagvermogen	135 kg	wielbreedte	40 mm
banden	massief rubber	uitlading	48 mm
wiel-ø	160 mm	loopvlak eigenschap	niet-strepend
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	135 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	kleur velg	zwart
zwenklager	kogellager	gewicht	2,02 kg
draadvangkappen	nee		

Gerelateerde Producten

343379		wiel, draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken