

Rollcart chariot à timon

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1130 x 635 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, avec bandage air



Numéro d'article: 402205

Rollcart Chariot à timon





Force 400 kg

chariot à timon

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 1130 x 635 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois
- direction avant-train pivotant
- timon auto-érectile à amortissement
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- Ø de roue 260 mm
- avec bandage air
- moyeu avec roulement à rouleaux
- frein automatique, agit sur les roues avant
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	barre directrice	oui
type de chariot	chariot à timon	timon	auto-érectile à amortissement
charge	400 kg	Frein	frein automatique
rehausses	4 parois	fonction frein	agit sur les roues avant
longueur de plateau	1130 mm	norme européenne	non
largeur de plateau	635 mm	équipement chariot	sans équipement
matériau de plateforme	bois	nombre/type de roulettes	4 roues
matériau de châssis	acier	pneumatique	air
surface de châssis	finition peinture époxy	Ø de roue	260 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	roulement	roulement à rouleaux
matériau de finition	soudé	disposition des roues	rectangulaire
largeur	700 mm	garantie	5 années
direction	direction avant-train pivotant	Poids	58 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm