

TROAX

porte coulissante pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 900 mm,
verrouillable avec serrure à cylindre,
en acier avec laquage en RAL7037
gris poussière

Numéro d'article: 505687



TROAX Porte coulissante pour système de cloisons

porte coulissante pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 900 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- verrouillable avec serrure à cylindre
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière




Détails techniques




sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur du fil	2,5 mm
équipement de sécurité	parois de séparation	système de fermeture	serrure à cylindre

élément de grillage	porte coulissante	profilé	tube carré
hauteur	2200 mm	matériau	acier
largeur	900 mm	surface	laqué
hauteur de maille	50 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
largeur de maille	50 mm	Poids	12 kg

Accessoires

505863		consoles sur pied, pour grille de protection de machine
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang