

## Hanselifter pallethefwagen



draagvermogen 2500 kg, vork  
lengte x breedte 1000 x 160 mm,  
zwenkwielen met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,  
vorkrollen tandem met  
polyurethaan-banden, breedte x Ø  
70 x 80 mm



**Artikelnummer: 507387**

## Hanselifter Pallethefttruck

### Draagvermogen 2500 kg

pallethefwagen


- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 1000 x 160 mm
- draagbreedte 520 mm
- vorken met markering voor de dwarsopname van pallets en klimwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 205 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, hardverchroomd en geslepen
- lengte 1385 mm

- gewicht 71 kg








## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	200 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte zwenkwielen	50 mm
draagvermogen	2500 kg	lengte	1385 mm
lengte vork	1000 mm	stuuruitslag	205 °
vorkbreedte	160 mm	vork uitrusting	markering voor de dwarsopname, klimwielen
draagbreedte	520 mm	snelheffing	nee
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	hydraulica uitrusting	overbelastingsbeveiliging
bediening wielonderstel	handmatig	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
hefhoogte (min.)	85 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (max.)	200 mm	materiaal	staal
materiaal zwenk-/vorkwielen	PU/PU	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	kleur vork	blauw // RAL 5012
materiaal vorkwielen	polyurethaan	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	materiaal zuiger	staal
diameter vorkwiel	80 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
breedte vorkwiel	70 mm	gewicht	71 kg

## Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten