

## PAVOY

### Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 kast, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen

Artikelnummer: 528766



### PAVOY Verrijdbare werkbank

Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 400 kg
- 4-voetonderstel
- uitrusting: 4 laden, 1 kast
- links 4 laden
- rechts 1 kast
- laden hoogte 2x100 mm/2x200 mm
- draagvermogen per lade 20 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 80 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met greeplijst
- constructie van staal, gelast

- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- 10 jaar garantie





## Technische details

meubeltype	tafel	draagvermogen lade	20 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	80 %
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekrail lade	kogelgelagerd
hoogte	915 mm	greep	greeplijst
breedte	1090 mm	materiaal plaat	multiplex
diepte	600 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	25 mm	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	400 kg	oppervlak onderstel	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	materiaal verwerking	gelast
werkbank uitrusting	4 laden, 1 kast	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen links	4 laden	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen rechts	1 kast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laden aantal	4 stuks	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal x hoogte	2x100 mm/2x200 mm	wiel-ø	160 mm
frontheogte 100 mm	2 stuks	garantie	10 jaar
frontheogte 200 mm	2 stuks	gewicht	56 kg

## Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, frontheogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100227		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, frontheogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, frontheogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100229		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, frontheogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, frontheogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100232		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, frontheogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken

## Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig