

fetra chariot à timon

force 400 kg, plateau longueur x largeur 945 x 545 mm, plateforme en bois, rehausse caisse en bois, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 4 roues, avec bandage air

Numéro d'article: 947617



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à timon

Force 400 kg

chariot à timon






- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 945 x 545 mm
- plateforme en bois
- rehausse caisse en bois
- 250 mm de hauteur
- direction avant-train pivotant
- timon avec retour automatique amorti en position de repos
- avec poignée avec poignée antidérapante
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 4 roues
- avec bandage air

- moyeu avec roulement à rouleaux
- frein automatique, agit sur les roues avant
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	timon	avec retour automatique amorti en position de repos
type de chariot	chariot à timon	poignée	poignée
charge	400 kg	équipement poignée	poignée antidérapante
rehausse	caisse en bois	Frein	frein automatique
hauteur rehausse	250 mm	fonction frein	agit sur les roues avant
longueur de plateau	945 mm	norme européenne	non
largeur de plateau	545 mm	équipement chariot	sans équipement
matériau de plateforme	bois	nombre/type de roulettes	4 roues
matériau de châssis	acier	pneumatique	air
surface de châssis	finition peinture époxy	roulement	roulement à rouleaux
couleur	bleu brillant // RAL5007	disposition des roues	rectangulaire
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
direction	direction avant-train pivotant	garantie	10 années
barre directrice	oui	Poids	36 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant