


Coffret mural 19", démonté (Flatpack) - (L)540 x (P)550 mm


- **cadre support:** boîtier en acier robuste, vissé
- **profondeur utile:** 530 mm
- **art de protection:** IP20
- **porte frontale:** porte transparente avec serrure cylindrique, ouverture d'inclinaison 180°, charnière de porte échangeable
- **parois latérales:** panneau latéral pour une entrée simple
- **mécanisme de verouillage:** se ferme en même temps
- **entrée de câble:** entrée de câble face arrière, toit et socle
- **caractéristiques:** acier 1 mm / 1,2 mm / 1,5 mm • fente pour aération • profondeur de rails profilé réglable
- **surface:** revêtement par poudre électrostatique
- livré complètement démonté, matériel de montage et mode d'emploi inclus



Visuel de référence: coffret 19", démonté (Flatpack), gris clair



Visuel de référence: coffret 19", démonté (Flatpack), gris clair



Visuel de référence: coffret 19", démonté (Flatpack), noir



Visuel de référence: coffret 19", démonté (Flatpack), noir

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Coffret mural 19", démonté	6 U	porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	323 mm	gris clair	W06A54G	11116056
		porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	323 mm	noir	W06A54B	11116055
Coffret mural 19", démonté	9 U	porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	456 mm	gris clair	W09A54G	11116060
		porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	456 mm	noir	W09A54B	11116059
Coffret mural 19", démonté	12 U	porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	589 mm	gris clair	W12A54G	11116064
		porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	589 mm	noir	W12A54B	11116063
Accessoire: Porte de rechange pour coffret 19", démonté	15 U	verre				gris clair	D15A44G	11116077
							D09A44B	11116279
Coffret mural 19", démonté	9 U	porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	723 mm	gris clair	W15A54G	11116068
		porte en verre	50 kg	540 x 550 mm	723 mm	noir	W15A54B	11116067