

LUCTRA

La manière dont la lumière est utilisée va évoluer de manière significative. En plus des avantages fonctionnels d'un éclairage parfait et de la perception émotionnelle de l'atmosphère lumineuse, la troisième dimension de l'effet lumineux se précise : le soutien ciblé du rythme biologique par la lumière artificielle. La bonne lumière au bon moment favorise le bien-être et la productivité.

LUCTRA®, au vu de ce constat, propose des luminaires de travail à LED modernes et utiles dans le quotidien : adaptables individuellement, faciles à utiliser et au design intemporel. LUCTRA® permet à l'utilisateur de choisir la meilleure qualité de lumière possible pour lui - commande manuelle avec la commande intuitive du luminaire ou par le biais d'un profil personnel géré par une application.

Le design très souvent primé intègre parfaitement les luminaires dans l'architecture moderne des bureaux. La qualité des luminaires fabriqués en Allemagne complète la promesse de LUCTRA® : une lumière parfaite pour une journée parfaite.

Lampe de bureau à LED TABLE RADIAL BASE

Les lampes de bureau à LED LUCTRA® TABLE LINEAR à effet biologique offrent une lumière unique à chaque poste de travail. La lumière peut être ajustée intuitivement à tous les besoins individuels. La lumière blanc froid a un effet dynamisant et aide à la concentration. La lumière blanc chaud crée des ambiances chaleureuses et favorise la relaxation et une plus grande sensation de bien-être.

• source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 9,5 watts - 2 LEDs blanc froid et 2 blanc chaud
- consommation d'énergie pondérée : 8 kWh / 1000 h
- tension: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- température de couleur réglable sur 3 niveaux : 2.700 / 3.600 / 6.500 Kelvin (blanc froid - blanc chaud)
- flux lumineux : 680 lumens (blanc neutre)
- rendement lumineux : 73 lumens / watt (blanc neutre)
- température de couleur : 4.000 Kelvin (blanc neutre)
- puissance lumineuse max. : 1.000 Lux (mesurée à 600 mm du plateau de la table), réglable sur 5 niveaux
- durée de vie : 50.000 heures
- interface tactile capacitive en plastique de haute qualité
- longueur du câble : 1,5 m
- fiche euro

- portée : 100 mm - 550 mm
- hauteur : 300 mm - 750 mm
- pied de lampe : diamètre : 250 x 8 mm
- matériau : aluminium, zinc, acier (socle), plastique
- poids : 4;5 kg



Lampe de bureau à LED TABLE RADIAL BASE, argent



Lampe de bureau à LED TABLE RADIAL BASE, blanc




Lampe de bureau à LED TABLE RADIAL BASE, noir



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED TABLE RADIAL BASE	socle	argent	9,5 watts	2.700-6.500 K	110-240 V	D	920223	9920223
		blanc	9,5 watts	2.700-6.500 K	110-240 V	D	920202	9920202
	socle	noir	9,5 watts	2.700-6.500 K	110-240 V	D	920201	9920201