

Flachscherenhubtisch

Traglast 500 kg, Plattform geschlossene Plattform, Plattform Länge x Breite 1350 x 800 mm, Nutzhub 800 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau



Artikelnummer: 210787



Flach-Scherenhubtisch mit geschlossener Plattform

Flachscherenhubtisch

- Traglast 500 kg
- Plattform geschlossene Plattform
- Plattform Länge x Breite 1350 x 800 mm
- Nutzhub 800 mm
- Bauhöhe 80 mm
- Hubzeit 19 Sek
- Hubausführung elektrisch
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- Hydraulik ohne Schlauch an der Plattform
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 0,33 kW
- Kabel 3 m lang
- mit Spannung 400V/50Hz

- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Gewicht 205 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Plattformtyp	geschlossene Plattform
Hubtischtyp	Stationärer Hubtisch	Material Plattform	Stahl
Traglast	500 kg	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Länge Plattform	1350 mm	Farbe Plattform	capriblau // RAL5019
Breite Plattform	800 mm	Länge	1350 mm
Bauhöhe	80 mm	Energieverbrauch	0,33 kW
Hubzeit	19 Sek	Spannungsversorgung	Spannung 400V/50Hz
Nutzhub	800 mm	Kabellänge	3 m
Bedienung Hub	elektrisch	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Scheren Ausführung	Einfachscher	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material	Stahl	Hydraulik Ausstattung	Hydraulik ohne Schlauch an der Plattform
Oberfläche Schere	pulverbeschichtet	Sicherheitsausstattung	besonders sicher durch Totmannsteuerung
Farbe Schere	capriblau // RAL5019	Gewicht	205 kg

Dazu passt auch ...

149422		Stirrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210799		Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
354036		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau
508980		Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Standardhub Länge 3 m
670488		Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot