

bott **Schubladenschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm, 9 Schublade(n), Mit Vollauszug, Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 232065



Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 550 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 8x100 mm/1x125 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Vollauszug
- Schubladenauszug 100 %
- Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung
Höhe	1000 mm	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Breite	800 mm	Auszugsperr	nein
Tiefe	550 mm	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl	9 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	8x100 mm/1x125 mm	Gewicht	93,805 kg
Schubladentraglast	75 kg		

Zubehör

232994		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232996		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232998		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233015		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233034		Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 800 x 550 mm, in schwarz
233441		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun
233442		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau
233448		Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rund Sitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen