

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 800 kg, Bereifung  
Polyurethan, Durchmesser x Breite  
150 x 50 mm, Nabe mit Kugellager,  
Naben Länge x Ø 60 x 25 mm,  
Doppelstopp, Felge aus Gusseisen,  
Befestigung mit Platte, Länge x Breite  
138 x 110 mm



Artikelnummer: 502877

## BS-ROLLEN Schwerlastrad

### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 800 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser x Breite 150 x 50 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
- Doppelstopp
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 60 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Doppelstopp
Rollentyp	Schwerlasträder	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	195 mm
Traglast	800 kg	Nabenlänge	60 mm

Bereifung	Polyurethan	Nabenbohrung	25 mm
Rad-Ø	150 mm	Radbreite	50 mm
Material Felge	Gusseisen	Ausladung	60 mm
Radlager	Kugellager	Länge Platte	138 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	6,65 kg

## Zubehör

502894



Rad, Traglast 800 kg, Bereifung Polyurethan, Durchmesser x Breite 150 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge aus Gusseisen

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen