

## Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31462
EAN	4024941314626
Produktgruppe	Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung ECR Ausführung
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,76 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941314626
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	0,76 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941823661
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,006 kg
Volumen	13.588,4 ccm