

ATORN® Szerszámkocsi
6 vagy 7 100%-ban kihúzható fiókkal

Kivitel:

- stabil acéllemez szerkezet, porszórt
- Oldószerálló műanyag munkalap, 2 beépített tárolórekeszsel, a Kód 572-nél kiegészítésként doboztartókkal
- egyéni rögzítési lehetőségek az oldalfalon lévő derékszögű lyuk raszterrel, pl. szerszám akasztókkal vagy más felépítményekkel pl. adagolótartó, papírkosár, stb.
- a bevont oldalfalak védik a pótlólagosan fészelt részegységeket a sérülésektől, mivel ezek a kocsiméretben belül függenek
- A szimpla zár biztosítja, hogy a fiókok ne nyílhassanak ki véletlenül.
- Hengerzáras központi reteszelés biztosítja az összes fiókot, 2 kulccsal, Kód 572 esetén 2 csuklós kulccsal.
- műanyagbevonatú fém tolófogantyú, közvetlenül a keretre rögzítve

Kód 560-570

- Görgővezetéses fiókok, 100%-ban kihúzható, fiók belső méretek: szélesség x mélység 527 x 348 mm
- Fiókonkénti teherbírás 20 kg, teljes terhelhetőség 300 kg
- 4 gumibroncsos kerék Ø 100 mm, ebből 2 kormányozható, 1 kormányozható kerék rögzíthető, súrlódásálló gumibroncs

Kód 572

- Golyós csapágyazású teleszkópsínes fiókok, 100%-ban kihúzható, fiók belső méretek szélesség x mélység 527 x 348 mm
- Fiókonkénti teherbírás 25kg, teljes terhelhetőség 440 kg
- **fiókok ellentétes kihúzási zára, ami csak egy fiók kinyitását engedélyezi, így a kocsi felborulás ellen biztosított**
- **függőleges, átmenő élvédő mind a 4 járműsarkon**
- **A feliratmezős fiókok a piktogramos öntapadó matricákkal egyénileg megjelölhetők.**
- 2 golyóscsapágyazott támasztógörgő és 2 terelógörgő segítségével mozgatható, Ø 125 mm, rögzítőfékkel

Kód 575 ATORN® szerszámocsi 151 részes szerszámválasztékkal:

- részei: **ATORN®** szerszámkocsi kód 570 7 fiókkal, 7 keményhab modulbetéttel, 151 szerszámmal. A 7 keményhab modulbetét kitölti a szerszámkocsi 4 fiókját. Az egyes betétek tartalma a jobb oldali négy ábrán, valamint a oldal 0 50535 rendelési számtól található.

Festés: Test RAL 7035, világosszürke, fiókok RAL 5010, enciánkék, porfestett

Szállítás: fiókonként 1 válaszlemezrel együtt, Kód 572 esetén kiegészítő piktogram-címke a fiók-jelöléshez.

Tartozékok:

- **ATORN®** keményhab modulbetét szerszámokkal, a fiókok flexibilis feltöltéséhez, lásd R.sz. 50535 505-590 oldal 0.
- Adagoló tartó, dokumentumtároló, felakasztható dobozok, kábeldob, papírkosár, papírtekerics tartó, párhuzamos satu, csúszásgátló szőnyeg, gumirozott szőnyeg, kiegészítő leválasztó lemezek.
- Szerszámkampó a négyszög perforált oldalfalhoz, lásd R.sz. 50638 300-650 oldal 0.
- AQURADO rovátkolt gumiszőnyeg fiókokhoz lásd R.sz. 50540 620 oldal 0

Szerszámocsi		6 fiók	7 fiók	6 fiók
Magasság x szélesség x mélység	mm	913 x 778 x 496	913 x 778 x 496	1040 x 817 x 502
Fiók belső méretek: szélesség x mélység	mm	527 x 348	527 x 348	527 x 348
Fiók nyílásmagasság	mm	4 x 80/2 x 165	6 x 80/1 x 165	3 x 75/ 3 x 160
Súly	kg	60	62	88
50278 Szerszámocsi	Kód	560	570	572
Darabár	€	588,60	621,00	788,40
50278 Szerszám kocsi benne 7 keményhab betét és 151 részes Univerzális szerszámkészlet	Kód	-	575	-
Darabár	€	-	1074,60	-
50278 Csúszásgátló szőnyeg fiókokhoz	Kód		578	
Darabár	€		7,80	
50278 Rovátkolt gumiszőnyeg, olajálló, fiókokhoz	Kód		579	
Darabár	€		12,40	
50278 5 további válaszlemez (60 x 347 mm) 80 mm-es fiók nyílásmagasságig	Kód		580	
Készletár	€		17,20	
50278 5 kiegészítő elválasztó lemez (120 x 347 mm) 165 mm fiók nyílásmagasságig	Kód		582	
Készletár	€		23,70	
50278 Dokumentumtároló DIN A4	Kód		584	
Darabár	€		15,90	
50278 Doboztartó 3 dobozhoz, szerelőkészlettel együtt	Kód		586	
Darabár	€		19,30	
50278 Akasztódobozok	Kód		588	
Darabár	€		25,10	
50278 Papírkosár szerelőkészlettel együtt	Kód		590	
Darabár	€		57,80	

➡ Az egyes betétek tartalma a oldal 0 R.sz. 50535 rendelési számtól található. Részletes szerszámlista külön érdeklődésre.

☎ Műszaki segélyvonal: +36 (1) 371-2900

Kód 575 = Term.csop. 586
Kód 560-590 = Term.csop. 588



Kód 560



Kód 572

Kód 575 kocsi 7 keményhab-betéttel, 151-részes szerszámkészlettel felszerelve:



R.sz. 50535 530 és 50535 509



R.sz. 50535 516 és 50535 515



R.sz. 50535 526 és 50535 517



R.sz. 50535 590