

**Artikelnummer:** 124285

**Kurzbeschreibung:** Transportroller Wagner OSB 1172, L 590 x B 490 x H 110 mm, draagvermogen 250 kg, met handrem

**Langbeschreibung:** Transportroller Wagner OSB 1172, L 590 x B 490 x H 110 mm draagvermogen 250 kg, met handrem: De transportwagen OSB 1172 van Wagner is door zijn extreem hoge robuustheid bijzonder geschikt voor het snelle en veilige transport van bijzonder zware lasten tot 250 kg. Het laadvlak was gemaakt van 18 mm dik, vormstabiel OSB-spaanplaat. Voor dit doel werden inheemse naaldbomen gebruikt. De 4 zware zwenkwielen zijn gemaakt van polyamide en zorgen ervoor dat de transportrol zowel op zachte als harde vloeren kan worden gebruikt. 2 van deze zwenkwielen zijn eveneens uitgerust met een sterke parkeerrem en zorgen ervoor dat de transportrol veilig gepositioneerd is wanneer deze op een bepaald punt moet worden bevestigd. Bovendien zorgen twee praktische, in de OSB-spaanplaat ingebouwde draaggaten ervoor dat de transportrol plaatsbesparend kan worden opgehangen en gemakkelijk kan worden verplaatst. Wij bieden u 3 jaar garantie op de OSB 1172 transportwagen van Wagner. **Hint:** Deze transport scooter is niet geschikt voor het vervoer van personen. **Meer details:** - Uiterst robuust en ideaal voor bijzonder zware belastingen Met 4 zware zwenkwielen van polyamide (waarvan 2 met parkeerrem) voor alle zachte en robuuste vloeren Inclusief 2 praktische draaggaten voor plaatsbesparende ophanging en eenvoudig transport. - Materiaal: 18 mm dik, vormstabiel OSB-spaanplaat van naaldhout voor huishoudelijk gebruik. - Draagvermogen: tot 250 kg. - Broodjesdiameter: 75 mm - Kleur: natuurlijke kleur - Afmetingen: L 590 x B 490 x B 490 x H 110 mm - gewicht: 4.250 kg - Garantie: 3 jaar

