

Artikelnummer: 129824

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met roosterwand, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Rooster-plateauwagen, 850 x 500 mm: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Draadgaas met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails. Alle vakwerkmuren zijn afneembaar.[ul] Laadoppervlak: B 850 x D 500 mm Buitenafmetingen: B 970 x D 500 mm Hoogte laadoppervlak: 245 mm Hoogte duwbeugel: 950 mm Wandhoogte: 500 mm Draagvermogen: 400 kg Wiel a^o: 160 mm Eigen gewicht: 26 kg[ul]

