

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Relaissockel RIF-2..., für Industrirelais mit 2- oder 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2900932
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	CK6513
Katalogseite	Seite 299 (C-5-2019)
GTIN	4046356733168
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	75,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	68 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
------------	--------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	250 V AC/DC
Nennstrom I_N	max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig)
Schutzbeschaltung	abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
Leiterquerschnitt AWG	20 ... 10 (starr)
	20 ... 12 (flexibel)
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Maße

Breite	27 mm
Höhe	89 mm
Tiefe Haltebügel	75 mm (mit Haltebügel)

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2 (Gehäuse)
--------------------------------	--------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Approbationsdaten

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einbaulage

beliebig

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21



2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Zulassungen



CSA

Zulassungs-ID: 2607057



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 113228



EAC

Zulassungs-ID: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

Zulassungs-ID: TAA000018V

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21



2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27371603
ECLASS-10.0.1	27371603
ECLASS-11.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21



2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Zubehör

Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-6 - 3030336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030336>



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: rot

Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-6 BU - 3036932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036932>



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: blau

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-6 GY - 3032237

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032237>



Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: grau

Schildchenträger

Schildchenträger - STP 5-2 - 0800967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800967>



Schildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 5 x 10,5 mm

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 16 - 0819217

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819217>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 - 0819262

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819262>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Haltebügel

Haltebügel - RIF-RH-2 - 2900954

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900954>



Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-2, für Industrirelais

Relaishaltebügel

Relaishaltebügel - RIF-RHM-2 - 2905984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905984>



Relaishaltebügel, Drahtausführung, passend für Relaissockel RIF-2

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Steckmodul

Steckmodul - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900939>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 12 V DC ... 24 V DC $\pm 30\%$

Steckmodul

Steckmodul - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900940>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 48 V DC ... 60 V DC $\pm 20\%$

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Steckmodul

Steckmodul - RIF-LDP-110 DC - 2900941

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900941>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: A1+, A2-, Eingangsspannung: 110 V DC \pm 20 %

Steckmodul

Steckmodul - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900942>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 12 V AC ... 24 V AC / DC \pm 20 %

Relaissocket - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Steckmodul

Steckmodul - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900943>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

Steckmodul

Steckmodul - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900944>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ± 20 %

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Steckmodul

Steckmodul - RIF-V-12-24 UC - 2900945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900945>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 12 V AC ... 24 V AC / DC \pm 20 %

Steckmodul

Steckmodul - RIF-V-48-60 UC - 2900947

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900947>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 48 V AC ... 60 V AC / DC \pm 20 %

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Steckmodul

Steckmodul - RIF-V-120-230 UC - 2900948

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900948>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor, Eingangsspannung: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

Steckmodul

Steckmodul - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900949>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Steckmodul

Steckmodul - RIF-RC-48-60 UC - 2900950

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900950>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied,
Eingangsspannung: 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

Steckmodul

Steckmodul - RIF-RC-120-230 UC - 2900951

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900951>



Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied,
Eingangsspannung: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Zeitbaustein

Zeitbaustein - RIF-T3-24UC - 2902647

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2902647>



Steckmodul zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais, 3 Zeitfunktionen, 4 Zeitbereiche zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, Eingangsspannung: 12 ... 24 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - 2903659

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903659>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 12 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - 2903660

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903660>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - 2903661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903661>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 48 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - 2903662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903662>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 60 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - 2903663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903663>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 110 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/L- 24AC/2X21 - 2903666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903666>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903667>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 120 V AC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/L-230AC/2X21 - 2903668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903668>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - 2903676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903676>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 12 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - 2903677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903677>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - 2903678

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903678>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 48 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - 2903679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903679>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 60 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - 2903680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903680>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 110 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/L- 24AC/4X21 - 2903686

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903686>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/L-120AC/4X21 - 2903687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903687>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 120 V AC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21 - 2903688

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903688>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - 2903669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903669>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 12 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - 2903670

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903670>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 24 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - 2903671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903671>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 48 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - 2903672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903672>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 60 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - 2903673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903673>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 110 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - 2903683

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903683>



Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/L-120AC/4X21AU - 2903684

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903684>



Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 120 V AC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/L-230AC/4X21AU - 2903685

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903685>



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 230 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/24DC/2X21 - 2907051

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907051>



Steckbares Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 24 V DC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/100AC/2X21 - 2907052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907052>



Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 100 V AC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR2/200AC/2X21 - 2907053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907053>



Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 200 V AC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/24DC/4X21 - 2907054

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907054>



Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 24 V DC

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/100AC/4X21 - 2907055

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907055>



Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 100 V AC

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Einzelrelais

Einzelrelais - REL-IR4/200AC/4X21 - 2907056

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907056>



Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 200 V AC

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Endhalter

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



Prüfstecker

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744>

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Farbe: grau



Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663>

Isolierhülse, Farbe: weiß



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot



Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Isolierhülse

Isolierhülse - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



Zackband

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050004>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Zackband

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824962>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050017>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Zackband

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050020>



Zackband, weiß, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Zackband

Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050033>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Zackband

Zackband - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050415>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 5 - 0818108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818108>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824581>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 5 - 0828734

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828734>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829595>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

Zackband

Zackband - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811972>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 15,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 15,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Relaissockel - RIF-2-BSC/4X21

2900932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900932>



Zackband

Zackband - ZB 15 CUS - 0824945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824945>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 15,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 15,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Zackband

Zackband - ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811998>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 15,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 15,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de